




现代环境净化涂料吸附式环境试验舱现身河南质检院



我司生产的净化涂料吸附式环境试验舱顺利交付河南省产品质量监督检验院。

设备调试结束，检验操作人员通过“看、学、想、问”的方法了解设备的详细情况，学习调试设备的方法和技巧。为了让操作人员能熟练掌握正确、合理、安全使用设备。技术人员针对设备保养工作也进行专门的培训，减少避免偶然性故障，确保设备正常的工作。切实做好日常设备的保养工作才能使设备更好的工作，更好的服务于检验检测事业的发展。

产品信息



该设备满足标准 JC/T1074-2021 《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》气候环境检测标准的测试工艺，如：制备的温度、湿度、本底洁净度、舱内污染物脱附、气体发生器与舱内的闭环循环、光照度、试样摆放位置角度等。

XD-1/1JQXF-AF 净化涂料吸附式环境试验舱控制采用 PLC+触摸屏人机面的智能控制（键操作模式）方案管理，人机交换界面友好，操作位置人体工学设计合理，运行过程中的温/湿度和各方参数进行实时监控和数据储存。试验过程中的各点参数的历史数据、历史曲线可实时查询查看，也可以通过移动储存设备下载保存至电脑进行数据分析和查看存档。热工系统设计合理，平衡热源采用制冷系统的压缩热进行换热，减小电热平衡换热负载，性能稳定，运行经济节能。冷冻机组采用进口全封闭压缩机，冷却方式采用风冷，运行噪音低，可靠性高，客户现场安装调试工作简单。