



KS-370

震荡分散试验机（快手）

振荡分散试验机（俗称“快手”）用于涂料、染料、油墨等实验室对物料进行快速高效震荡分散，可同时进行多种物料的对比分散试验。

KS-370型振荡分散试验机有立柱式和落地式二种形式，并有夹罐配置和夹瓶配置二种配置，提供客户多种选择。立柱式取放物料较方便，落地式较安稳。夹罐配置可夹持用户自备的各种料罐（每侧不超过2.5L，二侧共5L），夹瓶配置带有小玻璃瓶夹具（每侧可放4个，二侧共八个）。随机提供的小玻璃瓶每个容积约195mL。

符合标准

- GB/T 5211.17
- GB/T 21868.2
- GB/T 9287
- ISO 787-20
- ISO 8780-2
- ISO 2814



KS-370A立柱夹罐



KS-370B立柱夹瓶



KS-370C落地夹罐



KS-370D落地夹瓶

主要技术参数

名称	立柱夹罐	立柱夹瓶	落地夹罐	落地夹瓶
型号	KS-370A	KS-370B	KS-370C	KS-370D
马达	550W	550W	550W	550W
曲轴转速	660rpm	660rpm	660rpm	660rpm
主轴往复振幅	16mm	16mm	16mm	16mm
主轴摆动振角	30deg	30deg	30deg	30deg
使用电源	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
外形尺寸	800×520×1090mm	800×520×1090mm	800×520×530mm	800×520×530mm
重量	77kg	81kg	91kg	96kg

订购信息

型号	名称
KS-370A	震荡分散试验机（立柱夹罐）
KS-370B	震荡分散试验机（立柱夹瓶）
KS-370C	震荡分散试验机（落地夹罐）
KS-370D	震荡分散试验机（落地夹瓶）

