



HBM-II

实验室卧式砂磨机

采用卧式砂磨法，通过研磨珠的快速离心旋转运动产生的剪切作用实现对物料的快速分散。本机在分散过程中可通过外部接管和进料斗实现物料的自动外循环，提升分散效率。

本机砂磨筒和唇封腔有冷却夹层，可通水冷却。本机适用于涂料、油墨等化工行业实验室对小量试样进行快速分散。

针对实验室使用需经常更换物料的特点，本机电机侧采用唇封密封，使本机的拆装清洗相对简单方便。由于唇封密封比机械密封相对易损，所以本机不适合连续生产使用。




上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号

021-59884839



cai@moderner.com



主要技术参数

名 称	实验室卧式砂磨机
型 号	HBM-II
马达功率	1100W
马达转速	0-3000rpm
砂磨筒容积	0.45L
砂磨筒空隙容积	0.34L
动、静环缝隙	0.2mm
推荐使用锆珠直径	0.8~1.0mm
主机外形尺寸	480×350×400mm

订购信息

型 号	名 称
HBM-II	实验室卧式砂磨机