



XD-035YJBL-A1

阴极剥离试验箱

本设备是将已制备好的样品暴露于试验溶液中，采用阴极保护电路控制试验电位，通过阴极保护电路检查试样涂层在盐水下腐蚀渗透情况，进而评估涂层在阴极保护条件下的性能。

设备由电气控制系统、加热系统、鼓泡系统、报警系统、人机交互系统、等构成。内胆采用PP板焊接，外壳采用钣金喷漆，上盖采用透明有机玻璃。

符合标准

GB/T 7790-2008

ISO 15711: 2003



A法样品架

B法样品架



主要技术参数

名称	阴极剥离试验箱
型号	XD-035YJBL-A1
工作室尺寸	内箱尺寸 1 ± 0.02 m3; W730mm×H650mm×D730m
外型尺寸	W1270mm×H1200mm×D1000mm (约)
温度	+20°C~+80°C
仪表分辨率	0.1°C
温度波动度	±0.5°C
温度均匀度	≤1.5°C
循环控温介质	人造海水
鼓气装置	PP管微孔鼓泡
热平衡方式	电加热, PID+SCR平衡调节控制
温度传感器	PT100
温度控制精度	±0.1°C
控制仪表	台达温控器DTK系列
调功组件	固态继电器 SSR 40A
PLC	西门子 SMART 200

设备要求

电源	① 电源 : AC220V 50Hz
	② 最大负荷容量 : 3KW
	③ 最大电流 : 10A
	④ 电源开关容量 : 20A
给水	请使用纯净水或蒸馏水, 电导率≤10μS/cm
搬入条件	
本试验室的部件、 部品搬入时, 请满足右侧条件	路径通道及门的高度: 2200mm以上
	路径通道及门的宽度: 1500mm以上
	使用电梯时; 除满足上述尺寸以外, 还须满足以下要求
	深度: 2300mm以上; 载重量: 1000Kg以上
※若无法满足以上条件时, 请务必事先与本公司联系。	